

# Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 MP (Mini Pragma)  
Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó  
ajtó, falon kívüli, 1x12 modul, PEN  
sín, fehér

MIP12112T

Nettó listaár: 6 929,00 HUF

## Fő jellemzők

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                 | Resi9              |
| Termék Neve                  | Resi9 MP           |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Szekrény           |
| Szekrény Típusa              | Moduláris szekrény |
| Nb Of 18 Mm Modules Per Row  | 12                 |
| Nb Of Horizontal Rows        | 1                  |
| Type Of Door                 | Áttetsző           |
| Szélesség                    | Külső: 268 mm      |
| Magasság                     | Külső: 228 mm      |
| Mélység                      | Külső: 101,5 mm    |

## Kiegészítő jellemzők

|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szekrény Szerelése        | Felület                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 Mm-Es Osztások          | 24                                                                                                                                                                                                                                |
| Összesen 18 Mm-Es Modulok | 12                                                                                                                                                                                                                                |
| [In] Névleges Áram        | 63 A                                                                                                                                                                                                                              |
| A Sín Típusa              | 35 mm aszimmetrikus sín                                                                                                                                                                                                           |
| Szerelőlemez Leírás       | Szerelőlemez nélkül                                                                                                                                                                                                               |
| Kábelbemenet              | 1 csatorna karima<br>1 csupasz karima                                                                                                                                                                                             |
| Csatlakozóblokk Funkció   | Föld / nulla                                                                                                                                                                                                                      |
| A Sorkapcsok Száma        | 1 föld (csavart) mellett 8 kimenők<br>1 nulla (csavart) mellett 8 kimenők                                                                                                                                                         |
| Elosztóblokk Kimenők      | 1 x 16 mm <sup>2</sup> esetén föld<br>1 x 16 mm <sup>2</sup> esetén nulla<br>3 x 6 mm <sup>2</sup> esetén föld<br>3 x 6 mm <sup>2</sup> esetén nulla<br>4 x 10 mm <sup>2</sup> esetén föld<br>4 x 10 mm <sup>2</sup> esetén nulla |
| Szekrény Anyaga           | Hátsó rész: technikai műanyag<br>Ajtó: technikai műanyag<br>Előlap: technikai műanyag                                                                                                                                             |
| Belső Mélység             | 80 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Szín                      | Előlap: fehér (RAL 9003)<br>Ajtó: áttetsző                                                                                                                                                                                        |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Piaci Szegmens | Kiskereskedelmi<br>Lakossági |
|----------------|------------------------------|

## Környezet

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szabványok                                     | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1<br>IEC 60670-24 |
| Minőségi Címkék                                | IMQ                                                       |
| Tűzellenállási Képesség                        | Ajtó: 650 °C<br>Hátsó rész: 650 °C<br>Előlap: 650 °C      |
| Ip Védettségi Szint                            | IP40                                                      |
| Ik Védelmi Fokozat                             | IK07                                                      |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -25...60 °C                                               |

## Csomagolási egység

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE        |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1          |
| 1. Csomag Magassága                     | 10,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 22,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 27,000 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 804,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | CAR        |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 8          |
| 2.Csomag Magassága                      | 30,000 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 41,000 cm  |
| 2. Csomag Hossza                        | 53,000 cm  |
| 2. Csomag Súlya                         | 7,309 kg   |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | P12        |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 128        |
| 3.Csomag Magassága                      | 120,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 80,000 cm  |
| 3. Csomag Hossza                        | 120,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 128,944 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Termék

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                 |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |