

# Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 MP (Mini Pragma)  
Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó  
ajtó, falon kívüli, 2x12 modul, PEN  
sín, fehér

MIP12212T

Nettó listaár: 10 703,00 HUF

## Fő jellemzők

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                 | Resi9              |
| Termék Neve                  | Resi9 MP           |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Szekrény           |
| Szekrény Típusa              | Moduláris szekrény |
| Nb Of 18 Mm Modules Per Row  | 12                 |
| Nb Of Horizontal Rows        | 2                  |
| Type Of Door                 | Áttetsző           |
| Szélesség                    | Külső: 268 mm      |
| Magasság                     | Külső: 353 mm      |
| Mélység                      | Külső: 102 mm      |

## Kiegészítő jellemzők

|                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szekrény Szerelése        | Felület                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 Mm-Es Osztások          | 24                                                                                                                                                                                                                                |
| Összesen 18 Mm-Es Modulok | 24                                                                                                                                                                                                                                |
| [In] Névleges Áram        | 63 A                                                                                                                                                                                                                              |
| A Sín Típusa              | 35 mm aszimmetrikus sín                                                                                                                                                                                                           |
| Szerelőlemez Leírás       | Szerelőlemez nélkül                                                                                                                                                                                                               |
| Csatlakozóblokk Funkció   | Föld / nulla                                                                                                                                                                                                                      |
| A Sorkapcsok Száma        | 1 föld (csavart) mellett 16 kimenők<br>1 nulla (csavart) mellett 16 kimenők                                                                                                                                                       |
| Elosztóblokk Kimenők      | 2 x 16 mm <sup>2</sup> esetén föld<br>2 x 16 mm <sup>2</sup> esetén nulla<br>6 x 6 mm <sup>2</sup> esetén föld<br>6 x 6 mm <sup>2</sup> esetén nulla<br>8 x 10 mm <sup>2</sup> esetén föld<br>8 x 10 mm <sup>2</sup> esetén nulla |
| Szekrény Anyaga           | Hátsó rész: technikai műanyag<br>Ajtó: technikai műanyag<br>Előlap: technikai műanyag                                                                                                                                             |
| Belső Mélység             | 80 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Szín                      | Előlap: fehér (RAL 9003)<br>Ajtó: áttetsző                                                                                                                                                                                        |
| Piaci Szegmens            | Lakossági<br>Kiskereskedelmi                                                                                                                                                                                                      |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

## Környezet

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szabványok                                          | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1<br>IEC 60670-24 |
| Minőségi Címkek                                     | IMQ                                                       |
| Tűzellenállási Képesség                             | Ajtó: 650 °C<br>Hátsó rész: 650 °C<br>Előlap: 650 °C      |
| Ip Védettségi Szint                                 | IP40                                                      |
| Ik Védelmi Fokozat                                  | IK07                                                      |
| Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete | -25...60 °C                                               |

## Csomagolási egység

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE        |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1          |
| 1. Csomag Magassága                  | 10,500 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 27,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 33,500 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 1,205 kg   |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S04        |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 5          |
| 2.Csomag Magassága                   | 30,000 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 40,000 cm  |
| 2. Csomag Hossza                     | 60,000 cm  |
| 2. Csomag Súlya                      | 6,937 kg   |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | P12        |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 80         |
| 3.Csomag Magassága                   | 120,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 80,000 cm  |
| 3. Csomag Hossza                     | 120,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                      | 122,992 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Termék

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                 |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |