

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 MP (Mini Pragma)
Kiselosztó, teli ajtó, falon kívüli,
3x12 modul, PEN sín, fehér

MIP12312

Nettó listaár: 13 389,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék Neve	Resi9 MP
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szekrény
Szekrény Típusa	Moduláris szekrény
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	12
Nb Of Horizontal Rows	3
Type Of Door	Teli
Szélesség	Külső: 268 mm
Magasság	Külső: 478 mm
Mélység	Külső : 102 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület
9 Mm-Es Osztások	24
Összesen 18 Mm-Es Modulok	36
[In] Névleges Áram	63 A
A Sín Típusa	35 mm aszimmetrikus sín
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	1 csatorna karima 1 csupasz karima
Csatlakozóblokk Funkció	Föld / nulla
A Sorkapcsok Száma	1 föld (csavart) mellett 20 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 20 kimenők
Elosztóblokk Kimenők	2 x 16 mm ² esetén föld 2 x 16 mm ² esetén nulla 9 x 10 mm ² esetén föld 9 x 10 mm ² esetén nulla 9 x 6 mm ² esetén föld 9 x 6 mm ² esetén nulla
Szekrény Anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
Belső Mélység	80 mm
Szín	Ajtó: fehér (RAL 9003) Előlap: fehér (RAL 9003)
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Minőségi Címkék	IMQ
Tűzellenállási Képesség	Ajtó: 650 °C Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
Ip Védettségi Szint	IP40
Ik Védelmi Fokozat	IK07
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11,400 cm
1. Csomag Szélessége	27,100 cm
1.Csomag Hossza	47,900 cm
1. Csomag Súlya	1,602 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	4
2.Csomag Magassága	32,000 cm
2. Csomag Szélessége	42,100 cm
2. Csomag Hossza	53,600 cm
2. Csomag Súlya	6,892 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	64
3.Csomag Magassága	120,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	122,272 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre