

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó hátlap, süllyesztett, 1x12 modul, PEN sín

MIP82112

Nettó listaár: 7 432,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Resi9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Alapszerkezet
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény tartozék
Tartománykompatibilitás	Resi9 Resi9 MP
[In] Névleges Áramerősség	63 A
Nb Of Horizontal Rows	1
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	12
A Sorkapcsok Száma	1 föld (csavaros-szorítás kapcsok) mellett 8 kimenők 1 nulla (csavaros-szorítás kapcsok) mellett 8 kimenők
Csatlakozóblokk Funkció	Föld / nulla

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Süllyesztett
9 Mm-Es Osztások	2
Összesen 18 Mm-Es Modulok	12
Kábelbemenet	Előre vágott lyukak
Elosztóblokk Kimenők	1 x 16 mm ² esetén föld 1 x 16 mm ² esetén nulla 3 x 6 mm ² esetén föld 3 x 6 mm ² esetén nulla 4 x 10 mm ² esetén föld 4 x 10 mm ² esetén nulla
Szekrény Anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag
Szélesség	Fal: 270 mm
Magasság	Fal: 228 mm
Mélység	Fal : 80 mm Külső : 18 mm Teljes : 98 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60695-2-11 EN 50102
Tűzellenállási Képesség	Hátsó rész: 650 °C
Ik Védettségi Fok	IK07
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,000 cm
1. Csomag Szélessége	23,000 cm
1.Csomag Hossza	27,000 cm
1. Csomag Súlya	415,400 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	5,180 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	160
3.Csomag Magassága	118,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	94,880 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre