

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## MERTEN Fedlap borotva aljzathoz, System-M, antracit

MTN213514

ⓘ **Megszűnt termék**

### Fő jellemzők

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Termékcsalád                 | Merten System Design |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Fedlap               |
| Termék Rendeltetési Helye    | Borotva aljzat       |
| Színárnyalat                 | Antracit (RAL 7030)  |

### Kiegészítő jellemzők

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Rögzítési Mód                 | Csiptetőkkal                           |
| Aljzatszám                    | 1                                      |
| Aljzatok Pólusainak Kiosztása | 2P                                     |
| Anyag                         | Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott |
| Felületkezelés                | Matt                                   |
| Szélesség                     | 55,4 mm                                |
| Magasság                      | 127 mm                                 |
| Mélység                       | 3 mm                                   |

### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1       |
| 1. Csomag Magassága                  | 0,7 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 5,6 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 12,7 cm |
| 1. Csomag Súlya                      | 15,0 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1     |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 2       |
| 2.Csomag Magassága                   | 2,6 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 9,2 cm  |
| 2. Csomag Hossza                     | 16,3 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 51,0 g  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | CAR     |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 96      |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 3.Csomag Magassága   | 18,5 cm |
| 3. Csomag Szélessége | 30,0 cm |
| 3. Csomag Hossza     | 40,0 cm |
| 3. Csomag Súlya      | 2,86 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Eu Rohs Irányelv

Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil

Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre