

# Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat,  
csapófedéllel, rugós bekötés, 16A,  
System-M, antracit

MTN2311-0414

Nettó listaár: 4 239,00 HUF

## Fő jellemzők

|                                           |                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Esztétikai Név                            | M-Plan glass<br>M-Star<br>M-Smart<br>System M<br>M-Arc<br>M-Plan<br>M-Elegance |
| Készülék Bemutatása                       | Mechanizmus fedlappal                                                          |
| Aljzat Szabványától Eltérés               | Német                                                                          |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa              | Csatlakozóaljzat                                                               |
| További Információk A Csatlakozóaljzatról | Csapfedéllel<br>Biztonsági zsaluval                                            |

## Kiegészítő jellemzők

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aljzatok Pólusainak Kiosztása   | 2P + F                   |
| Vezetékes Eszköz Felszerelése   | Süllyesztett             |
| Rögzítési Mód                   | Csavarokkal és karmokkal |
| Színárnyalat                    | Antracit (RAL 7030)      |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok | Rugós bekötés            |
| Névleges Áram                   | 16 A                     |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség  | 250 V                    |

## Környezet

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ip Védettségi Fok | IP20 |
|-------------------|------|

## Csomagolási egység

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE    |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1      |
| 1. Csomag Magassága                  | 4,7 cm |
| 1. Csomag Szélessége                 | 7,1 cm |
| 1.Csomag Hossza                      | 7,1 cm |
| 1. Csomag Súlya                      | 87,0 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1    |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 10     |
| 2.Csomag Magassága                   | 9,1 cm |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 2. Csomag Szélessége                 | 18,1 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 27,1 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 987,0 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | CAR     |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 40      |
| 3.Csomag Magassága                   | 18,5 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 30,0 cm |
| 3. Csomag Hossza                     | 40,0 cm |
| 3. Csomag Súlya                      | 4,39 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémmentes

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |