

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## MERTEN Billentyű, D-Life, acél

MTN3300-6036

Nettó listaár: 2 240,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Termékcsalád                 | Merten System Design |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Billentyű            |
| Esztétikai Név               | System Design        |
| Színárnyalat                 | Rozsdamentes acél    |

### Kiegészítő jellemzők

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Billentyűk Száma          | 1                                      |
| Termék Rendeltetési Helye | Kapcsoló                               |
| Rögzítési Mód             | Karmokkal                              |
| Felületkezelés            | Matt                                   |
| Felületkezelési Mód       | Lakkozott                              |
| Anyag                     | Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott |
| Magasság                  | 71 mm                                  |
| Szélesség                 | 71 mm                                  |
| Mélység                   | 27 mm                                  |
| Ip Védettségi Fok         | IP20                                   |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 1,300 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 7,100 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 7,200 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 34,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 5         |
| 2.Csomag Magassága                   | 7,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 7,600 cm  |
| 2. Csomag Hossza                     | 12,400 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 196,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | CAR       |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Egységek Száma 3. Csomagban | 120       |
| 3.Csomag Magassága          | 19,500 cm |
| 3. Csomag Szélessége        | 31,200 cm |
| 3. Csomag Hossza            | 40,400 cm |
| 3. Csomag Súlya             | 5,092 kg  |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>        |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                          |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                 |