

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## MERTEN Vakfedél, System-M, aktív fehér, antibakteriális

MTN391625

Nettó listaár: 3 553,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Merten System Design                                                           |
| Esztétikai Név               | M-Plan<br>M-Elegance<br>M-Smart<br>M-Plan glass<br>M-Arc<br>System M<br>M-Star |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Vakfedél                                                                       |
| Készülék Bemutatása          | Cover plate with fixing frame                                                  |
| Színárnyalat                 | Aktív fehér (RAL 9016)                                                         |
| További Információ           | Gyűrűs támasztékkal                                                            |

### Kiegészítő jellemzők

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Készülék Felszerelése | Süllyesztett             |
| Rögzítési Mód         | Csavarokkal és karmokkal |
| Felületkezelés        | Fényes                   |
| Felületkezelési Mód   | Antibakteriális          |
| Anyag                 | Polikarbonát + 20% FG    |
| Ip Védettségi Fok     | IP20                     |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 2,300 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 7,100 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 7,200 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 32,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 5         |
| 2.Csomag Magassága                   | 7,600 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 7,800 cm  |
| 2. Csomag Hossza                     | 12,600 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 196,000 g |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | CAR       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 120       |
| 3.Csomag Magassága                      | 19,600 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 31,200 cm |
| 3. Csomag Hossza                        | 40,200 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 5,086 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓

Mérgező Nehézfémmentes

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>        |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                          |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                 |