

Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 250 V AC, 10 A, D-Life, nikkel

MTN5760-6050

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Neve	System Design
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Termosztát
Készülék Bemutatása	Mechanism with cover plate
Színárnyalat	Nikkel

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Készülék Alkalmazás	Room
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Termék Specifikus Alkalmazás	Heating
Rendelkezésre Álló Funkció	Hőmérséklet érzékelővel Termikus visszacsatolással Központi bemenettel
Hiszterézis	0,5 K
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NO
Névleges Áramerősség	10 A (ohmos terhelésen terhelés) 4 A (induktív töltéskor terhelés) cos phi = 0,6
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Bekötési Pontok Száma	8 rugós bekötés
Anyag	Fém
Ip Védettségi Fok	IP20
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	47 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Magassága	6,0 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	101,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	18,5 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	4,445 kg