

Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN Szobatermosztát, kapcsolóval, 24 V AC, 10 A, D-Life, nikkel

MTN5761-6050

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Termosztát
Termék Neve	System Design
Készülék Bemutatása	Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék Alkalmazás	Room

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Rendelkezésre Álló Funkció	Termikus visszacsatolással Hőmérséklet érzékelővel Központi bemenettel
Ue Névleges Üzemi Feszültség	24 Veff
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Névleges Áramerősség	10 A
Hiszterézis	0,5 K
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NO
Bekötési Pontok Száma	8 rugós bekötés
Színárnyalat	Nikkel
Anyag	Fém: fedlap
Felületkezelés	Fémes
Felületkezelési Mód	Lakkozott
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	47 mm

Környezet

Mérési Hőmérséklet	5...30 °C
Ip Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,0 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	101,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	18,5 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	4,45 kg