

Termékadatlap

Műszaki adatok



Merten-KNX REG-K 3-as 0-10V univerzális fényerőszabályzó aktor

MTN646991

Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	0–10 V vezérlőegység
Működési Mód	KNX buszrendszer Kézi
Busz Típusa	KNX

Kiegészítő jellemzők

Total Number Of 18 Mm Modules	4
Rögzítés	DIN sín
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	100...240 V AC 50...60 Hz
Bemeneti Áram	0,12...100 mA
Analóg Kimenettípus	Feszültség
Analóg Kimeneti Tartomány	1...10 V
Kimenetek Száma	3
[In] Névleges Áram	16 A
Terhelés Típusa	Hagyományos izzó: <= 1600 W, 100 V AC Hagyományos izzó: <= 3600 W, 230 V AC Hagyományos izzó: <= 3840 W, 240 V AC Halogén lámpa: <= 1086 W, 100 V AC Halogén lámpa: <= 2500 W, 230 V AC Halogén lámpa: <= 2608 W, 240 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 1086 VA, 100 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2500 VA, 230 V AC Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2608 VA, 240 V AC Kapacitív: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,200 cm
1. Csomag Szélessége	12,600 cm
1.Csomag Hossza	15,800 cm
1. Csomag Súlya	340,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	3,580 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ