

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA Styl Váltókapcsoló, komplett (106), antracitszürke

MUR35021

Nettó listaár: 4 521,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Product Or Component Type	Billenő kapcsoló
Készülék Bemutatása	Komplett termék
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Billentyűk Száma	1
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Falon kívül
Kapcsolási Funkció	Váltó
Működtetőszerkezet	Billentyű
Névleges Áram	10 AX
Terhelés Típusa	Energiatakarékos lámpák ballasztal: 100 W
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V AC
A Használat Feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	Sárgaréz ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Szorítócsatlakozási Kapacitás	1.5...25 mm² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
Vezeték hosszúság	13 mm
Kábelbemenet	Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6...20 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Magasság	76 mm
Szélesség	76 mm
Mélység	64 mm
Kiálló Mélység	64 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Minőségi Címkék	NF CE AENOR EAC
Ip Védettségi Fok	IP55
Ik Védettségi Fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,600 cm
1. Csomag Szélessége	6,700 cm
1.Csomag Hossza	7,600 cm
1. Csomag Súlya	122,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,000 cm
2. Csomag Szélessége	17,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	1,315 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	60
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	40 cm
3. Csomag Hossza	60 cm
3. Csomag Súlya	8,594 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre