

# Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA Styl 2P+F  
csatlakozóaljzat, váltókapcsolóval  
(2P+F/106), komplett,  
antracitszürke

MUR36024

Nettó listaár: 9 220,00 HUF

## Fő jellemzők

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Termékcsalád                 | Mureva Styl       |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Kapcsolótest      |
| Készülék Bemutatása          | Komplett termék   |
| Színárnyalat                 | Szürke (RAL 7016) |

## Kiegészítő jellemzők

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék Felszerelése                      | Falon kívül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anyag                                      | PC (polycarbonate)<br>Sárgaréz                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technológia Típusa                         | Elektromechanikus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Billentyűk Száma                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kapcsolási Funkció                         | Váltó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aljzatok Pólusainak Kiosztása              | 2P + F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aljzat Szabványának Leírása                | Oldalsó földcsatlakozás                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aljzat Szabványától Eltérés                | Csatlakozóaljzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Telepítési Irány                           | Függőleges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség             | 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hálózat Típusa                             | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hálózati Frekvencia                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Névleges Áram                              | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magasság                                   | 147 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szélesség                                  | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mélység                                    | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemical And Detergent Products Resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

## Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Minőségi Címkék  | EAC<br>CE<br>AENOR |
| Ip Védettség Fok | IP55               |
| Ik Védettség Fok | IK08               |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 6,500 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 7,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 14,500 cm |
| 1. Csomag Súlya                      | 232,300 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 5         |
| 2.Csomag Magassága                   | 8,000 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 16,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 39,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 1,266 kg  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S04       |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 30        |
| 3.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                     | 60,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                      | 8,251 kg  |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                               |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |