

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## MUREVA Styl Kétpólusú kapcsoló, 16 AX (102), polárfehér

MUR39033

Nettó listaár: 4 011,00 HUF

### Fő jellemzők

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Termékválaszték           | Mureva Styl       |
| Product Or Component Type | Billenő kapcsoló  |
| Készülék Bemutatása       | Mechanizmus       |
| Technológia Típusa        | Elektromechanikus |
| Billentyűk Száma          | 1                 |
| Színárnyalat              | Fehér (RAL 9003)  |

### Kiegészítő jellemzők

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék Felszerelése                      | Falon kívül<br>Süllyesztett                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kapcsolási Funkció                         | Kétpólusú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Működtetőszerkezet                         | Billentyű                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Névleges Áram                              | 16 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Terhelés Típusa                            | Energiaakarékos lámpák ballasztal: 200 W                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség             | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A Használat Feltétele                      | Beltéri/kültéri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anyag                                      | SEBS (styrene ethylene butylene styrene)<br>Sárgaréz<br>ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rögzítési Mód                              | Csavarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szorítócsatlakozási Kapacitás              | 1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén merev vezeték(ek)<br>1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén sodrott vezeték(ek)<br>1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén rugalmas vezeték(ek)                                                                                                                                                                    |
| Vezetékhoosszúság                          | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemical And Detergent Products Resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |
| Magasság                                   | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szélesség                                  | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mélység                                    | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

# Környezet

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Minőségi Címkék                                | AENOR<br>EAC<br>NF<br>CE                    |
| Ip Védettségi Fok                              | IP55                                        |
| Ik Védettségi Fok                              | IK08                                        |
| Tűzkésleltetés                                 | Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Szabványok                                     | EN 60669-1:1999+A1+A2                       |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -5...40 °C                                  |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -25...55 °C                                 |

# Csomagolási egység

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1        |
| 1. Csomag Magassága                     | 4,5 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                    | 7,5 cm   |
| 1.Csomag Hossza                         | 7,5 cm   |
| 1. Csomag Súlya                         | 55,0 g   |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1      |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10       |
| 2.Csomag Magassága                      | 7,8 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                    | 16,0 cm  |
| 2. Csomag Hossza                        | 39,5 cm  |
| 2. Csomag Súlya                         | 650,0 g  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S04      |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 60       |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,0 cm  |
| 3. Csomag Szélessége                    | 40,0 cm  |
| 3. Csomag Hossza                        | 60,0 cm  |
| 3. Csomag Súlya                         | 4,737 kg |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás   Átláthatóság   RoHS/REACH

## Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

## Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

## Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                               |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |