

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA Styl Váltókapcsoló (106), polárfehér

MUR39723

Nettó listaár: 2 666,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Mureva Styl
Product Or Component Type	Billenő kapcsoló
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Billentyűk Száma	1
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Kapcsolási Funkció	Váltó
Működtetőszerkezet	Billentyű
Névleges Áram	10 AX
Terhelés Típusa	Energiaakarékos lámpák ballaszttal: 100 W
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V AC
A Használat Feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) Sárgaréz SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Szorítócsatlakozási Kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek)
Vezeték hosszúság	13 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	40 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Minőségi Címkék	AENOR EAC CE NF
Ip Védettség Fok	IP55
Ik Védettség Fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,100 cm
1. Csomag Szélessége	3,600 cm
1.Csomag Hossza	7,100 cm
1. Csomag Súlya	54,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	8,000 cm
2. Csomag Szélessége	16,000 cm
2. Csomag Hossza	39,500 cm
2. Csomag Súlya	638,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	60
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	4,601 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre