


Termékadatlap

Műszaki adatok



Fém szerelőlap (1000*800)

NSYMM108

Nettó listaár: 52 644,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szerelési tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szerelőlemez rögzített része
Készülék Alkalmazás	Többcélú
Szekrény Névleges Méretei	- H: 800 mm W: 1000 mm - H: 1000 mm W: 800 mm
Szerelési Hely	Közvetlen rögzítés a hátlemezeken Lépcsős csúszka
Szerelőlemez Leírás	Teli
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial S3DB Spacial Spacial CRNG Spacial Spacial S3EXE
Mennyiség Készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési Mód	Csavar nélküli - csavartípus M8 Rögzítő készlettel
Állandó Engedélyezhető Teljesítmény	150 kg
Magasság	950 mm
Szélesség	750 mm
Vastagság	2,5 mm
Nettó Súly	13,96 kg
Különböző Sajátosság	Beépítés megfordított méretekkel rendelkező szekrényekbe

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,3 cm
1. Csomag Szélessége	75,5 cm
1.Csomag Hossza	95,0 cm
1. Csomag Súlya	13,87 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	120 cm
2. Csomag Szélessége	80 cm
2. Csomag Hossza	39 cm
2. Csomag Súlya	569 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre