


Termékadatlap

Műszaki adatok



Fém szerelőlap (500*500)

NSYMM55

Nettó listaár: 16 814,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szerelési tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szerelőlemez rögzített része
Készülék Alkalmazás	Többcélú
Szekrény Névleges Méretei	- H: 500 mm W: 500 mm
Szerelési Hely	Közvetlen rögzítés a hátlemezeken Lépcsős csúszka
Szerelőlemez Leírás	Teli
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial S3DB Spacial Spacial CRNG Spacial Spacial S3XEX
Mennyiség Készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési Mód	Csavar nélküli - csavartípus M8 Rögzítő készlettel
Állandó Engedélyezhető Teljesítmény	90 kg
Magasság	450 mm
Szélesség	450 mm
Vastagság	1,8 mm
Nettó Súly	2,944 kg
Különböző Sajtósság	Beépítés megfordított méretekkel rendelkező szekrényekbe

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,3 cm
1. Csomag Szélessége	46,0 cm
1.Csomag Hossza	46,0 cm
1. Csomag Súlya	2,944 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	70

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2.Csomag Magassága	37,0 cm
2. Csomag Szélessége	80,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	232,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre