

Termékadatlap

Műszaki adatok



Std szerelőlap (1400*1000)

NSYMP1410

Nettó listaár: 91 953,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szerelési tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szerelőlemez rögzített része
Készülék Alkalmazás	Többcélú
Szekrény Névleges Méretei	-
Szerelőlemez Leírás	Teli
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SM Spacial Spacial SF 5G Spacial Spacial VDM
Készülék Összetétel	1 szerelőlemez pánt 2 csúszó alátámasztás
Mennyiség Készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési Mód	Rögzítő elemmel
Legnagyobb Terhelés	300 kg/m²
Állandó Engedélyezhető Teljesítmény	500 kg közbenső helyzet 600 kg ház hátoldala
Magasság	Rögzítő központi részek: 1250 mm Névleges: 1400 mm Valós: 1297 mm
Szélesség	Rögzítő központi részek: 850 mm Névleges: 1000 mm Valós: 896 mm
Mélység	27 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	131,0 cm
1. Csomag Szélessége	91,0 cm
1.Csomag Hossza	4,0 cm
1. Csomag Súlya	27,0 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre