

Termékadatlap

Műszaki adatok



Std szerelőlap (1400*800)

NSYMP148

Nettó listaár: 77 242,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szerelési tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szerelőlemez rögzített része
Készülék Alkalmazás	Többcélú
Szekrény Névleges Méretei	-
Szerelőlemez Leírás	Teli
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SM Spacial Spacial SF 5G Spacial Spacial VDM
Készülék Összetétel	1 szerelőlemez pánt 2 csúszó alátámasztás
Mennyiség Készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési Mód	Rögzítő elemmel
Legnagyobb Terhelés	300 kg/m²
Állandó Engedélyezhető Teljesítmény	500 kg közbenső helyzet 600 kg ház hátoldala
Magasság	Rögzítő központi részek: 1250 mm Névleges: 1400 mm Valós: 1297 mm
Szélesség	Névleges: 800 mm Rögzítő központi részek: 650 mm Valós: 696 mm
Mélység	27 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,5 cm
1. Csomag Szélessége	71,0 cm
1.Csomag Hossza	131,5 cm
1. Csomag Súlya	21,0 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P2M

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 2. Csomagban	20
2.Csomag Magassága	79,0 cm
2. Csomag Szélessége	200,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	461,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre