

Termékadatlap

Műszaki adatok



Belső ajtó PLA szekrényhez (1500*750)

NSYPAPLA157G

Nettó listaár: 90 277,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ajtó
Application	Többcélú
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Szerelési Hely	Mellső oldal
Termékcsalád Kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLD
Készülék Összetétel	1 ajtók rögzítőelemek mágnes

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Alumínium
Szín	Szürke (RAL 7035)
Zárolási Típus	Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek Száma	2
Ajtó Típusa	Belső sima
Ajtónyitási Oldal	Bal (110 °)
Magasság	1398 mm
Szélesség	648 mm
Mélység	Rendelkezésre álló mélység a tokozat ajtaja között : 30 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,000 cm
1. Csomag Szélessége	65,500 cm
1.Csomag Hossza	141,000 cm
1. Csomag Súlya	7,800 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P2M
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	90,000 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Szélessége	120,000 cm
2. Csomag Hossza	200,000 cm
2. Csomag Súlya	249,000 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre