

Termékadatlap

Műszaki adatok



Belső ajtó (700*500)

NSYPIN75

Nettó listaár: 83 275,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ajtó
Application	Többcélú
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Szerelési Hely	Mellső oldal Lépcsős csúszka
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial CRNG Spacial Spacial S3DB Spacial Spacial S3SEX
Készülék Összetétel	1 ajtók 4 rögzítőgyűrű 2 szerelő oszlop

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Ajtó: acéllemez
Szín	Összes oldal: szürke (RAL 7035)
Felületkezelés	Poliészter por
Zárolási Típus	Zár, 3 mm-es dupla rudas
Reteszek Száma	1
Beállítás	25 mm-es lépésekben (lépcsős csúszkán)
Ajtó Típusa	Belső sima
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható
Legnagyobb Terhelés	30 kg/m²
Magasság	Névleges: 700 mm
Szélesség	Névleges: 500 mm
Nettó Súly	5,6 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,500 cm
1. Csomag Szélessége	45,500 cm
1.Csomag Hossza	67,000 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Súlya	5,641 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	45,000 cm
2. Csomag Szélessége	80,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	68,410 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre