

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PLA műanyag szekrény (1000\*500\*320)

NSYPLA1053G

Nettó listaár: 243 584,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Termékcsalád                 | Thorsman                 |
| Termék Neve                  | Thalassa PLD             |
| Enclosure Type               | Többcélú                 |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Megfelelő szekrény       |
| Version                      | tömör szerelőlemez       |
| Nominal Height               | 1000 mm                  |
| Nominal Width                | 500 mm                   |
| Nominal Depth                | 320 mm                   |
| Szekrény Szerelése           | Álló kivitelű            |
| Készülék Összetétel          | 1 felső lemez<br>1 doboz |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Típusa                | Zárt felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve                                     |
| Ajtó Típusa                | Sima első rész                                                                              |
| Ajtók Száma                | 1 ajtó(k)                                                                                   |
| Ajtónyitási Oldal          | Megfordítható (120 °)                                                                       |
| Retesz Típusa              | 4-pontos retesz, 5 mm-es kétrudas                                                           |
| Hozzáférés A Működtetéshez | Első rész<br>Hátsó rész                                                                     |
| Levehető Alkatrészek       | Ajtó csuklópántokkal<br>Hátsó panel rögzítő készlettel                                      |
| Anyag                      | Üvegszállal erősített poliszter                                                             |
| Szín                       | Szürke (RAL 7035)                                                                           |
| Szabványok                 | UL 508, E típus<br>IEC 62208                                                                |
| Nema Védettségi Szint      | NEMA 13<br>NEMA 12<br>NEMA 3S<br>NEMA 2<br>NEMA 1<br>NEMA 5<br>NEMA 3X<br>NEMA 3<br>NEMA 3R |
| Terméktanúsítványok        | VFI-SS-111<br>DOC/Ipar Cananda<br>UL listázott fájl E12158 CCN NKPZ és CCN NTHT             |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

## Környezet

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ip Védettségi Szint                            | IP65 megfelel MSZ EN 60529 (teljes alaplemez) |
| Ik Védelmi Fokozat                             | IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)        |
| Tűzellenállási Képesség                        | 960 °C megfelel IEC 62208                     |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -35...90 °C                                   |

## Csomagolási egység

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1        |
| 1. Csomag Magassága                     | 38,0 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 53,0 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 102,0 cm |
| 1. Csomag Súlya                         | 21,5 kg  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | PAM      |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 5        |
| 2.Csomag Magassága                      | 120 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                    | 100 cm   |
| 2. Csomag Hossza                        | 115 cm   |
| 2. Csomag Súlya                         | 123 kg   |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                 |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |