

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PLA műanyag szekrény átlátszó ajtóval

NSYPLA1254TG

Nettó listaár: 332 259,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Thorsman                                                                   |
| Termék Neve                  | Thalassa PLD                                                               |
| Enclosure Type               | Többcélú                                                                   |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Megfelelő szekrény                                                         |
| Version                      | tömör szerelőlemez                                                         |
| Nominal Height               | 1250 mm                                                                    |
| Nominal Width                | 500 mm                                                                     |
| Nominal Depth                | 420 mm                                                                     |
| Szekrény Szerelése           | Álló kivitelű                                                              |
| Készülék Összetétel          | 1 felső lemez<br>1 doboz<br>2 oldalsó felosztás<br>1 hátsó rész<br>1 ajtók |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Típusa                | Zárt felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve                                     |
| Ajtó Típusa                | Átlátszó első rész                                                                          |
| Ajtók Száma                | 1 ajtó(k)                                                                                   |
| Ajtónyitási Oldal          | Megfordítható (120 °)                                                                       |
| Retes Típusa               | 4-pontos retesz, 5 mm-es kétrudas                                                           |
| Hozzáférés A Működtetéshez | Hátsó rész<br>Első rész                                                                     |
| Levehető Alkatrészek       | Ajtó csuklópántokkal<br>Hátsó panel rögzítő készlettel                                      |
| Anyag                      | Üvegszállal erősített poliszter                                                             |
| Szín                       | Szürke (RAL 7035)                                                                           |
| Szabványok                 | UL 508, E típus<br>IEC 62208                                                                |
| Nema Védettségi Szint      | NEMA 5<br>NEMA 2<br>NEMA 3X<br>NEMA 3R<br>NEMA 3<br>NEMA 13<br>NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 3S |

Nettó ár

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Terméktanúsítványok            | UL listázott fájll E12158 CCN NKPZ és CCN NTHHT<br>VFI-SS-111<br>DOC/Ipar Canada |
| Elektromos Szigetelési Osztály | II. osztály                                                                      |

## Környezet

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ip Védettség Szint                             | IP65 megfelel MSZ EN 60529 (teljes alaplemez) |
| Ik Védelmi Fokozat                             | IK08 megfelel IEC 62262 (üvegezett ajtó)      |
| Tűzellenállási Képesség                        | 960 °C megfelel IEC 62208                     |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -35...90 °C                                   |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 126,0 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 53,0 cm   |
| 1.Csomag Hossza                         | 45,0 cm   |
| 1. Csomag Súlya                         | 34,854 kg |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | PAM       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 4         |
| 2.Csomag Magassága                      | 120 cm    |
| 2. Csomag Szélessége                    | 100 cm    |
| 2. Csomag Hossza                        | 142 cm    |
| 2. Csomag Súlya                         | 162 kg    |

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                 |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |