

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Poliészter szekrény védőtetővel+magasító kerettel

NSYPLAZT5124G

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

! Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Thorsman                                                                                                       |
| Termék Neve                  | Thalassa PLD                                                                                                   |
| Enclosure Type               | Többcélú                                                                                                       |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Megfelelő szekrény                                                                                             |
| Version                      | PLD                                                                                                            |
| Nominal Height               | 500 mm                                                                                                         |
| Nominal Width                | 1250 mm                                                                                                        |
| Nominal Depth                | 420 mm                                                                                                         |
| Szekrény Szerelése           | Álló kivitelű                                                                                                  |
| Készülék Összetétel          | 1 felső lemez<br>1 doboz<br>2 oldalsó felosztás<br>2 ajtók<br>2 hátsó rész<br>1 védőkupak<br>1 porcelán alátét |

### Kiegészítő jellemzők

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Test Típusa                    | Nyitott felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve                         |
| Ajtó Típusa                    | Sima első rész                                                                     |
| Ajtók Száma                    | 2 ajtó(k)                                                                          |
| Ajtónyitási Oldal              | Jobb és bal (180 °)                                                                |
| Retes Típusa                   | 2-pontos fogantyú zár, 5 mm-es kétrudas                                            |
| Hozzáférés A Működtetéshez     | Felső rész<br>Alsó rész<br>Első rész<br>Hátsó rész                                 |
| Levehető Alkatrészek           | Ajtó csuklópántokkal<br>Hátsó panel rögzítő készlettel<br>Fedél rögzítő készlettel |
| Anyag                          | Üvegszállal erősített poliészter                                                   |
| Szín                           | Szürke (RAL 7035)                                                                  |
| Szabványok                     | IEC 62208                                                                          |
| Terméktanúsítványok            | VFI-SS-111                                                                         |
| Elektromos Szigetelési Osztály | II. osztály                                                                        |

Nettó ár

## Környezet

|                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ip Védettségi Szint                            | IP44 megfelel MSZ EN 60529 (opcióban csatlakozók árnyékolással opcióként) |
| Ik Védelmi Fokozat                             | IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)                                    |
| Tűzellenállási Képesség                        | 960 °C megfelel IEC 62208                                                 |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -35...90 °C                                                               |

## Csomagolási egység

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1        |
| 1. Csomag Magassága                    | 60,5 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                   | 128,0 cm |
| 1.Csomag Hossza                        | 45,0 cm  |
| 1. Csomag Súlya                        | 41,62 kg |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                          |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |