

Termékadatlap

Műszaki adatok



Poliészter szekrény védőtetővel+magasító kerettel

NSYPLAZT774G

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék Neve	Thalassa PLD
Enclosure Type	Többcélú
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Megfelelő szekrény
Version	PLD
Nominal Height	750 mm
Nominal Width	750 mm
Nominal Depth	420 mm
Szekrény Szerelése	Álló kivitelű
Készülék Összetétel	1 felső lemez 1 doboz 2 oldalsó felosztás 1 hátsó rész 1 ajtók 1 védőkupak 1 porcelán alátét

Kiegészítő jellemzők

Test Típusa	Nyitott felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
Ajtó Típusa	Sima első rész
Ajtók Száma	1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (180 °)
Retesz Típusa	2-pontos fogantyú zár, 5 mm-es kétrudas
Hozzáférés A Működtetéshez	Alsó rész Hátsó rész Felső rész Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Hátsó panel rögzítő készlettel Fedél rögzítő készlettel
Anyag	Üvegszállal erősített poliészter
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	VFI-SS-111
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP44 megfelel MSZ EN 60529 (opcióban csatlakozók árnyékolással opcióként)
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...90 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	85,3 cm
1. Csomag Szélessége	78,0 cm
1.Csomag Hossza	48,0 cm
1. Csomag Súlya	29,538 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	4
2.Csomag Magassága	120 cm
2. Csomag Szélessége	100 cm
2. Csomag Hossza	170 cm
2. Csomag Súlya	145 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre