

Termékadatlap

Műszaki adatok



PLM műanyag szekrény 310x215x160

NSYPLM32BG

Nettó listaár: 34 459,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék Neve	Thalassa PLM
Készülék Rövid Neve	PLMEX
Enclosure Type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal Height	310 mm
Nominal Width	215 mm
Nominal Depth	160 mm
Szekrény Szerelése	Falra szerelt
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtók 1 reteszelő rúd 1 szerelőlemez pánt
Ajtó Típusa	Sima
Zárolási Típus	3 mm-es kétrudas zár

Kiegészítő jellemzők

Reteszek Száma	1
Szerelőlemez Leírása	Teli csupasz réz
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag	ABS + PC
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	NEMA besorolás 4X IEC 62208 NEMA CP1
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 62208

Nettó ár

Környezeti Levegő Hőmérséklete
A Működéshez

-40...80 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	22,86 cm
1. Csomag Szélessége	17,78 cm
1.Csomag Hossza	31,75 cm
1. Csomag Súlya	1,68 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	70
2.Csomag Magassága	120 cm
2. Csomag Szélessége	80 cm
2. Csomag Hossza	129 cm
2. Csomag Súlya	129 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre