

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## S3D elosztószekrény H300xW300xD150 szerelőlappal

NSYS3D3315P

Nettó listaár: 44 555,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Spacial                                                                                     |
| Termék Neve                  | Spacial S3DB                                                                                |
| Application                  | Többcélú                                                                                    |
| Category                     | Kompakt szekrény                                                                            |
| Szekrény Névleges Magassága  | 300 mm                                                                                      |
| Szekrény Névleges Szélessége | 300 mm                                                                                      |
| Szekrény Névleges Mélysége   | 150 mm                                                                                      |
| Ajtó Típusa                  | Sima                                                                                        |
| Szerelőlemez Leírás          | Teli                                                                                        |
| Tömbszelence Lemez Típus     | Szabványos                                                                                  |
| Szerelési Anyagok Típusa     | Falra szerelhető                                                                            |
| Készülék Összetétel          | 1 test rögzíthető vakanyával<br>1 szerelőlemez pánt<br>1 ajtó zárral<br>1 kábelvezető tartó |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body Type                  | Egy darabból álló felépítmény<br>Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín         |
| Ajtók Száma                | Előlap: 1 ajtó(k)                                                                        |
| Ajtónyitási Oldal          | Megfordítható (120 °)                                                                    |
| Zárolási Típus             | 3 mm-es kétrudas zár                                                                     |
| Hozzáférés A Működtetéshez | Első rész                                                                                |
| Levehető Alkatrészek       | Ajtó csuklópántokkal<br>Kábel tömítőlemez csavarokkal<br>Szerelőlemez rögzítő készlettel |
| Anyag                      | Szekrény: acél<br>Szerelőlap: galvanizált acél                                           |
| Felületkezelés             | Szekrény: epoxy-polyester powder                                                         |
| Szín                       | Szekrény: szürke (RAL 7035)                                                              |
| Szabványok                 | IEC 62208                                                                                |
| Terméktanúsítványok        | cULus<br>UL-Aex<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GOST<br>DNV-GL            |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|            |         |
|------------|---------|
| Nettó Súly | 4,84 kg |
|------------|---------|

## Környezet

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nema Védettségi Szint | NEMA 4X/13                  |
| Ik Védelmi Fokozat    | IK10 megfelel IEC 62262     |
| Ip Védettségi Szint   | IP669 megfelel MSZ EN 60529 |

## Csomagolási egység

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1        |
| 1. Csomag Magassága                     | 19,5 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 32,0 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 32,0 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 4,799 kg |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | PAM      |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 90       |
| 2.Csomag Magassága                      | 120 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                    | 100 cm   |
| 2. Csomag Hossza                        | 208 cm   |
| 2. Csomag Súlya                         | 376 kg   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                               |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |