

Termékadatlap

Műszaki adatok



S3D elosztószekrény H500xW500xD250 teli ajtóval

NSYS3D5525

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial S3DB
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény Névleges Magassága	500 mm
Szekrény Névleges Szélessége	500 mm
Szekrény Névleges Mélysége	250 mm
Ajtó Típusa	Sima
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Többszelence Lemez Típus	Szabványos
Szerelési Anyagok Típusa	Falra szerelhető
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtók 1 reteszelő rúd 1 kábelvezető tartó

Kiegészítő jellemzők

Body Type	Egy darabból álló felépítmény Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Ajtók Száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	3 mm-es kétrudas zár
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag	Acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	UL-Aex cULus DNV-GL GOST BV LROS (Lloyds register of shipping)

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó Súly	10,27 kg
------------	----------

Környezet

Nema Védettségi Szint	NEMA 4X/13
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	29,0 cm
1. Csomag Szélessége	51,0 cm
1.Csomag Hossza	51,8 cm
1. Csomag Súlya	10,27 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	18
2.Csomag Magassága	169,0 cm
2. Csomag Szélessége	80,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	207,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre