

Termékadatlap

Műszaki adatok



S3D elosztószekrény H600xW400xD250 üveg ajtóval

NSYS3D6425T

Nettó listaár: 100 276,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial S3DB
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény Névleges Magassága	600 mm
Szekrény Névleges Szélessége	400 mm
Szekrény Névleges Mélysége	250 mm
Ajtó Típusa	Üvegezett
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence Lemez Típus	Szabványos
Szerelési Anyagok Típusa	Falra szerelhető
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtók 1 reteszelő rúd 1 kábelvezető tartó

Kiegészítő jellemzők

Body Type	Egy darabból álló felépítmény Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Ajtók Száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag	Tartókeret: acél Ajtó: acél C4D
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	cULus LROS (Lloyds register of shipping) UL-Aex GOST DNV-GL BV
Nettó Súly	11,5 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Elektromágneses Kompatibilitás	Elektromágneses zavar elleni védelem
Nema Védelem Szint	NEMA 4X/13
Ik Védelmi Fokozat	IK08 megfelel IEC 62262
Ip Védelem Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	30 cm
1. Csomag Szélessége	41 cm
1.Csomag Hossza	62 cm
1. Csomag Súly	11,8 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	27
2.Csomag Magassága	200 cm
2. Csomag Szélessége	100 cm
2. Csomag Hossza	120 cm
2. Csomag Súly	332 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre