

Termékadatlap

Műszaki adatok



S3D elosztószekrény H800xW600xD400 szerelőlappal

NSYS3D8640P

Nettó listaár: 141 127,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial S3DB
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény Névleges Magassága	800 mm
Szekrény Névleges Szélessége	600 mm
Szekrény Névleges Mélysége	400 mm
Ajtó Típusa	Sima
Szerelőlemez Leírás	Teli
Tömbszelence Lemez Típus	Szabványos
Szerelési Anyagok Típusa	Falra szerelhető
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 szerelőlemez pánt 1 ajtó zárral 1 kábelvezető tartó

Kiegészítő jellemzők

Body Type	Egy darabból álló felépítmény Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Ajtók Száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag	Szekrény: acél Szerelőlap: galvanizált acél
Felületkezelés	Szekrény: epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	GOST BV UL-Aex LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL cULus

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó Súly	36 kg
------------	-------

Környezet

Nema Védettségi Szint	NEMA 4X/13
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	44,5 cm
1. Csomag Szélessége	61,5 cm
1.Csomag Hossza	81,5 cm
1. Csomag Súlya	36,0 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	177,0 cm
2. Csomag Szélessége	100,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	230,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre