

Termékadatlap

Műszaki adatok



Rozsdamentes acél faliszekrény 300x250x150

NSYS3X302515H

Nettó listaár: 178 650,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial S3XEX
Enclosure Type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal Height	300 mm
Nominal Width	250 mm
Nominal Depth	150 mm
Product Installation	Falra szerelhető
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 reteszelő rúd: ajtó 1 ajtók

Kiegészítő jellemzők

Felépítmény Típusa	Egy darabból álló felépítmény, kereszt alakú szerkezet Csatorna alakú első sín
Ajtó Típusa	Sima
Ajtók Száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	3 mm-es kétrudas zár
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence Lemez Típus	Tömítőlemez nélkül
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal
Anyag	Zár: zamak + PA (poliamid) Forgópánt: rozsdamentes acél Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 316L
Felületkezelés	Felépítmény és ajtó: Scotch-Brite® csiszolt Zár: krómozott
Nettó Súly	3,574 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	CB UL 508 E típus
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

IK Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Környezeti Jellemző	Speciális higiéniai feltételek Korrozív

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	31,75 cm
1. Csomag Szélessége	17,526 cm
1.Csomag Hossza	25,908 cm
1. Csomag Súlya	3,465 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	135
2.Csomag Magassága	195 cm
2. Csomag Szélessége	100 cm
2. Csomag Hossza	120 cm
2. Csomag Súlya	495 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre