

Termékadatlap

Műszaki adatok



Rozsdamentes acél faliszekrény 500x400x200

NSYS3X5420H

Nettó listaár: 262 514,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial S3XEX
Enclosure Type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal Height	500 mm
Nominal Width	400 mm
Nominal Depth	200 mm
Product Installation	Falra szerelhető
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtó 2 reteszelő rúd: ajtó

Kiegészítő jellemzők

Felépítmény Típusa	Egy darabból álló felépítmény, kereszt alakú szerkezet Csatorna alakú első sín
Ajtó Típusa	Sima
Ajtók Száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	2-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence Lemez Típus	Tömítőlemez nélkül
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal
Anyag	Zár: zamak + PA (poliamid) Forgópánt: rozsdamentes acél Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 316L
Felületkezelés	Felépítmény és ajtó: Scotch-Brite® csiszolt Zár: krómozott
Nettó Súly	8,106 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	CB UL 508 E típus
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

IK Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Környezeti Jellemző	Korrozív Speciális higiéniai feltételek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	22,0 cm
1. Csomag Szélessége	41,0 cm
1.Csomag Hossza	51,5 cm
1. Csomag Súlya	8,106 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	200,0 cm
2. Csomag Szélessége	100,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	337,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre