

Termékadatlap

Műszaki adatok



Inox (700*500*250) szekrény, átlátszó ajtó

NSYS3X7525T

Nettó listaár: 480 765,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial S3XEX
Enclosure Type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal Height	700 mm
Nominal Width	500 mm
Nominal Depth	250 mm
Product Installation	Falra szerelhető
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 reteszelő rúd: ajtó 1 ajtók

Kiegészítő jellemzők

Felépítmény Típusa	Egy darabból álló felépítmény, kereszt alakú szerkezet Csatorna alakú első sín
Ajtó Típusa	Üvegezett
Ajtók Száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	2-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence Lemez Típus	Tömítőlemez nélkül
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal
Anyag	Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 304L Zár: zamak + PA (poliamid) Forgópánt: rozsdamentes acél Ajtó: securit üveg
Felületkezelés	Felépítmény és ajtó: Scotch-Brite® csiszolt Zár: krómozott
Nettó Súly	16,596 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	CB UL 508 E típus

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK08 megfelel IEC 62262
Környezeti Jellemző	Speciális higiéniai feltételek Korrozív

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	27,0 cm
1. Csomag Szélessége	51,0 cm
1.Csomag Hossza	71,5 cm
1. Csomag Súlya	16,596 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	21
2.Csomag Magassága	195,0 cm
2. Csomag Szélessége	100,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	362,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre