

Termékadatlap

Műszaki adatok



SF szerelőlappal 2D (1800*1200*500)

NSYSF1812502DP

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. jún. 30.

Nettó listaár: 644 396,00 HUF

! Kifutó termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Extended Range	Spacial SFHD
Application	Többcélú
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Megfelelő szekrény
Szekrény Névleges Magassága	1800 mm
Szekrény Névleges Szélessége	1200 mm
Szekrény Névleges Mélysége	500 mm
Szekrény Szerelése	Álló kivitelű
Készülék Összetétel	2 csúszósaru 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 1 hátsó rész 1 tető 1 szerelőlemez pánt 2 ajtók 1 zárak 1 blokkoló rendszer: bal ajtó

Kiegészítő jellemzők

Szerkezet Típusa	Szerkezetbe beépített panelek és ajtók Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva Egyetlen szakaszból
Ajtónyitási Oldal	Bal (120 °) Jobb (120 °)
Ajtó Típusa	Síma első rész
Szerelőlemez Leírás	Teli
Tömszelence Lemez Típus	Tömítőlemez nélkül
Retesz Típusa	4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel jobb első ajtó
Ajtók Száma	Előlap: 2 ajtó(k)
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész Hátsó rész Szekrény oldalai
Levehető Alkatrészek	Ajtó csavarokkal forgópánt Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt Hátsó panel csavarokkal Tető csavarokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Csúszósín csavarokkal

Nettó ár

Anyag	Keret: galvanizált acél Felfelé: galvanizált acél Ajtó: acéllemez Panelek: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid) Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó Súly	170 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
Nema Védettségi Szint	NEMA 3R/12
Ip Védettségi Szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	59,0 cm
1. Csomag Szélessége	124,5 cm
1.Csomag Hossza	193,0 cm
1. Csomag Súlya	170,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre