

Termékadatlap

Műszaki adatok



SF átlátszó ajtóval szerelőlap nélkül (2000*1000*500)

NSYSF201050T

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. szept. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Extended Range	Spacial SFHD
Application	Többcélú
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Megfelelő szekrény
Szekrény Névleges Magassága	2000 mm
Szekrény Névleges Szélessége	1000 mm
Szekrény Névleges Mélysége	500 mm
Szekrény Szerelése	Äll♦♦ kivitelű
Készülék Összetétel	2 csúszósaru 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 1 ajtók 1 záruk: ajtó 1 hátsó rész 1 tető

Kiegészítő jellemzők

Szerkezet Típusa	Egyetlen szakaszból Szerkezetbe beépített panelek és ajtók Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Ajtó Típusa	Üvegezett első rész
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence Lemez Típus	Tömítőlemez nélkül
Retes Típusa	4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó
Ajtók Száma	Első rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész Hátsó rész Szekrény oldalai
Levehető Alkatrészek	Ajtó csavarokkal forgópánt Hátsó panel csavarokkal Tető csavarokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Csúszósín csavarokkal

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Anyag	Keret: galvanizált acél Felfelé: galvanizált acél Ajtó: securit üveg Ajtó: acéllemez Panelek: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid) Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó Súly	124,02 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
Nema Védettségi Szint	NEMA 3R/12
Ip Védettségi Szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK08 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	213,0 cm
1. Csomag Szélessége	104,5 cm
1.Csomag Hossza	59,0 cm
1. Csomag Súlya	124,02 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre