


Termékadatlap

Műszaki adatok



SF rack szekrény (2000*600*600)

NSYSF20660E

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Extended Range	Spacial SF-E
Application	Elektronikus alkalmazás
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Megfelelő szekrény
Szekrény Névleges Magassága	2000 mm
Szekrény Névleges Szélessége	600 mm
Szekrény Névleges Mélysége	600 mm
Szekrény Szerelése	Álló kivitelű
Készülék Összetétel	1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 1 záruk: ajtó 1 tető 2 ajtók: elülső és hátsó rész 2 oldalsó rész

Kiegészítő jellemzők

Szerkezet Típusa	Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva Szerkezetbe beépített panelek és ajtók Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással Egyetlen szakaszból
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Ajtó Típusa	Sima első rész Üvegezett hátsó rész
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence Lemez Típus	Tömítőlemez nélkül
Retesz Típusa	4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső és hátsó ajtók
Ajtók Száma	Elülső és hátsó rész: 2 ajtó(k)
Hozzáférés A Működtetéshez	Hátsó rész Első rész Szekrény oldalai
Levehető Alkatrészek	Ajtó csavarokkal forgópánt Tető csavarokkal Oldalpanel csavarokkal
Anyag	Keret: galvanizált acél Felfelé: galvanizált acél Ajtó: acéllemez Panelek: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid) Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005)

Környezet

Szabványok	IEC 62208
Nema Védettségi Szint	NEMA 3R/12
Ip Védettségi Szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK08 megfelel IEC 62262 (be) IK10 megfelel IEC 62262 (teli ajtó)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	213,0 cm
1. Csomag Szélessége	64,5 cm
1.Csomag Hossza	69,0 cm
1. Csomag Súlya	130,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre