

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## SF szerelőlappal (2000\*800\*800)

NSYSF20880P

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. jún. 30.

Nettó listaár: 437 889,00 HUF

⚠ Kifutó termék

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Spacial                                                                                                                                                          |
| Extended Range               | Spacial SFHD                                                                                                                                                     |
| Application                  | Többcélú                                                                                                                                                         |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Megfelelő szekrény                                                                                                                                               |
| Szekrény Névleges Magassága  | 2000 mm                                                                                                                                                          |
| Szekrény Névleges Szélessége | 800 mm                                                                                                                                                           |
| Szekrény Névleges Mélysége   | 800 mm                                                                                                                                                           |
| Szekrény Szerelése           | Álló kivitelű                                                                                                                                                    |
| Készülék Összetétel          | 2 csúszósaru<br>4 szerelőlapot rögzítő keretek<br>1 13 mm-rel a doboz elülső élétől<br>1 ajtók<br>1 záruk: ajtó<br>1 hátsó rész<br>1 tető<br>1 szerelőlemez pánt |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerkezet Típusa           | Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással<br>Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva<br>Egyetlen szakaszból<br>Szerkezetbe beépített panelek és ajtók    |
| Ajtónyitási Oldal          | Megfordítható (120 °)                                                                                                                                                             |
| Ajtó Típusa                | Sima első rész                                                                                                                                                                    |
| Szerelőlemez Leírás        | Teli                                                                                                                                                                              |
| Tömbszelence Lemez Típus   | Tömítőlemez nélkül                                                                                                                                                                |
| Retes Típusa               | 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó                                                                                                                   |
| Ajtók Száma                | Első rész: 1 ajtó(k)                                                                                                                                                              |
| Hozzáférés A Működtetéshez | Hátsó rész<br>Szekrény oldalai<br>Első rész                                                                                                                                       |
| Levehető Alkatrészek       | Ajtó csavarokkal forgópánt<br>Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt<br>Hátsó panel csavarokkal<br>Tető csavarokkal<br>Szerelőlemez pánt csavarokkal<br>Csúszósín csavarokkal |

Nettó ár

|                |                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyag          | Keret: galvanizált acél<br>Felfelé: galvanizált acél<br>Ajtó: acéllemez<br>Panelek: acéllemez<br>Forgópánt: zamak + PA (poliamid)<br>Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal |
| Felületkezelés | Epoxy-polyester powder                                                                                                                                                     |
| Szín           | Szekrény: szürke (RAL 7035)<br>Fogantyú: fekete (RAL 9005)                                                                                                                 |
| Nettó Súly     | 147,549 kg                                                                                                                                                                 |

## Környezet

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Szabványok            | IEC 62208                  |
| Nema Védettségi Szint | NEMA 3R/12                 |
| Ip Védettségi Szint   | IP55 megfelel MSZ EN 60529 |
| Ik Védelmi Fokozat    | IK10 megfelel IEC 62262    |

## Csomagolási egység

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE        |
| Egységek Száma 1. Csomagban         | 1          |
| 1. Csomag Magassága                 | 213,0 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                | 84,5 cm    |
| 1.Csomag Hossza                     | 89,0 cm    |
| 1. Csomag Súlya                     | 147,549 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet

[REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil

Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre