

Termékadatlap

Műszaki adatok



SF átlátszó ajtóval szerelőlap nélkül (2200*800*800)

NSYSF22880T

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. szept. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Extended Range	Spacial SFHD
Application	Többcélú
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Megfelelő szekrény
Szekrény Névleges Magassága	2200 mm
Szekrény Névleges Szélessége	800 mm
Szekrény Névleges Mélysége	800 mm
Szekrény Szerelése	Álló kivitelű
Készülék Összetétel	2 csúszósaru 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 1 ajtók 1 záruk: ajtó 1 hátsó rész 1 tető

Kiegészítő jellemzők

Szerkezet Típusa	Egyetlen szakaszból Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással Szerkezetbe beépített panelek és ajtók Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Ajtó Típusa	Üvegezett első rész
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence Lemez Típus	Tömítőlemez nélkül
Retes Típusa	4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó
Ajtók Száma	Első rész: 1 ajtó(k)
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész Szekrény oldalai Hátsó rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csavarokkal forgópánt Hátsó panel csavarokkal Tető csavarokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Csúszósín csavarokkal

Nettó ár

Anyag	Keret: galvanizált acél Felfelé: galvanizált acél Ajtó: securit üveg Ajtó: acéllemez Panelek: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid) Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó Súly	121,900 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
Nema Védettségi Szint	NEMA 3R/12
Ip Védettségi Szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK08 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	84,5 cm
1. Csomag Szélessége	89,0 cm
1.Csomag Hossza	233,0 cm
1. Csomag Súlya	111,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre