

Termékadatlap

Műszaki adatok



Rozsdamentes acélszekrény 304L 2000x800x400

NSYSFX20840

Nettó listaár: 1 606 984,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial SF 5G
Enclosure Type	Többcélú
Category	Megfelelő szekrény
Nominal Height	2000 mm
Nominal Width	800 mm
Nominal Depth	400 mm
Product Installation	Álló kivitelű
Készülék Összetétel	1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 1 záruk: ajtó 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 kábelvezető tartó 1 ajtó megerősített kerettel

Kiegészítő jellemzők

Test Típusa	Beépített hátsó panel Egy darabból álló szerkezet hajtva és hegesztve
Ajtó Típusa	Sima
Ajtók Száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	3-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence Lemez Típus	Sima
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész Oldalrész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Kábel tömítőlemez csíptetőkkal
Anyag	Szerkezet és ajtó: rozsdamentes acél 304L Fogantyú: zamak + PA (poliamid) Forgópánt: rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szekrény: Scotch-Brite® csiszolt Fogantyú: festett
Nettó Súly	90 kg

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 62208 NEMA 4X
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Környezeti Jellemző	Korozív Speciális higiéniai feltételek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	51,0 cm
1. Csomag Szélessége	85,0 cm
1.Csomag Hossza	214,0 cm
1. Csomag Súlya	91,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre