

Termékadatlap

Műszaki adatok



SM szerelőlap nélkül (1800*800*300)

NSYSM18830

Nettó listaár: 310 966,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial SM
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kompakt szekrény
Application	Többcélú
Szerelési Anyagok Típusa	Álló kivitelű
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 zárak: ajtó 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 ajtók
Levehető Alkatrészek	Ajtó csavarokkal forgópánt Szerelőlemez pánt csavarokkal
Szekrény Névleges Magassága	1800 mm
Szekrény Névleges Szélessége	800 mm
Szekrény Névleges Mélysége	300 mm

Kiegészítő jellemzők

Ajtók Száma	Első rész: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Ajtó Típusa	Sima
Zárolási Típus	4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Test Típusa	Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Többszelence Lemez Típus	Szabványos
Kábelbemenet	1 bevezető
Anyag	Tartókeret: acéllemez Ajtó: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Nettó Súly	76 kg

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	BV DNV-GL UL-Aex
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Ip Védettségi Szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	193,0 cm
1. Csomag Szélessége	84,5 cm
1.Csomag Hossza	39,0 cm
1. Csomag Súlya	76,0 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 2. Csomagban	2
2.Csomag Magassága	78 cm
2. Csomag Szélessége	85 cm
2. Csomag Hossza	193 cm
2. Csomag Súlya	156 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre