

Termékadatlap

Műszaki adatok



Rozsdamentes monoblokk acélszekrény 304L (1400*1000*300)

NSYSMX141030

Nettó listaár: 2 165 904,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial VDM
Enclosure Type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal Height	1400 mm
Nominal Width	1000 mm
Nominal Depth	300 mm
Product Installation	Álló kivitelű
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 2 ajtók 1 kábelvezető tartó 1 zárak: ajtó 4 szerelőlapot rögzítő keretek

Kiegészítő jellemzők

Test Típusa	Egy darabból álló felépítmény hajtva és hegesztve
Ajtó Típusa	Sima
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Ajtók Száma	Előlap: 2 ajtó(k)
Zárolási Típus	3-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Tömbszelence Lemez Típus	Sima
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Anyag	Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 304L Fogantyú: zamak + PA (poliamid) Forgópánt: rozsdamentes acél
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Kábel tömítőlemez csíptetőkkal
Felületkezelés	Szekrény: Scotch-Brite® csiszolt Fogantyú: festett
Nettó Súly	89 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
Ip Védettségi Szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

IK Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Terméktanúsítványok	UL 508, 212533 sz. fájl CB
Környezeti Jellemző	Speciális higiéniai feltételek Korrozív

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	38,0 cm
1. Csomag Szélessége	105,0 cm
1.Csomag Hossza	153,0 cm
1. Csomag Súlya	88,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre