

Termékadatlap

Műszaki adatok



Ipari műanyag doboz (192*121*87)

NSYTBP19128



Nettó listaár: 5 914,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék Neve	Thalassa TBS
Készülék Alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Magasság	192 mm
Szélesség	121 mm
Mélység	87 mm
Belső Magasság	175 mm
Belső Szélesség	105 mm
Belső Mélység	80 mm
Szekrény Szerelése	Falra szerelt
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 takarólemez 4 fedőcsavar
Mennyiség Készletenként	2 darabos készlet
Test Típusa	Egy darabban öntött
Mellső Burkolat Típusa	Alacsony sima fedél
Fedél Rögzítés	Műanyag csavarok
Retes Típusa	Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető Alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208 UL 508, E típus
Terméktanúsítványok	TÜV-NURTL UL-Aex
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Szerelési Hely	Szabadtéri (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Nettó Súly	0,335 kg

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettségi Fok	IP669 megfelel NEMA 4X
Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to IEC 62262
Tűzellenállási Képesség	960 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-15...60 °C
Operating Temperature	-25...80 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,7 cm
1. Csomag Szélessége	12,1 cm
1.Csomag Hossza	19,2 cm
1. Csomag Súlya	416 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	336
2.Csomag Magassága	120 cm
2. Csomag Szélessége	80 cm
2. Csomag Hossza	135 cm
2. Csomag Súlya	163 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ