

Termékadatlap

Műszaki adatok



Ipari műanyag doboz (192*164*105)

NSYTBP191610H

Nettó listaár: 8 875,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék Neve	Thalassa TBS
Készülék Alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Magasság	192 mm
Szélesség	164 mm
Mélység	105 mm
Belső Magasság	175 mm
Belső Szélesség	150 mm
Belső Mélység	100 mm
Szekrény Szerelése	Falra szerelt
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 takarólemez 4 fedőcsavar
Test Típusa	Egy darabban öntött
Mellső Burkolat Típusa	Magas sima fedél
Fedél Rögzítés	Műanyag csavarok
Retes Típusa	Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető Alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	UL 508, E típus IEC 62208
Terméktanúsítványok	TÜV-NURTL UL-Aex
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Szerelési Hely	Szabadtéri (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Nettó Súly	0,62 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP669 conforming to NEMA 4X
-------------------	-----------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to IEC 62262
Tűzellenállási Képesség	960 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-15...60 °C
Operating Temperature	-25...80 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	12,45 cm
1. Csomag Szélessége	17,02 cm
1.Csomag Hossza	21,08 cm
1. Csomag Súlya	1,24 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	17
2.Csomag Magassága	40 cm
2. Csomag Szélessége	41 cm
2. Csomag Hossza	61 cm
2. Csomag Súlya	10,94 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 3. Csomagban	425
3.Csomag Magassága	215 cm
3. Csomag Szélessége	100 cm
3. Csomag Hossza	120 cm
3. Csomag Súlya	287 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu RoHS Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ