

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Pattintható jelölő, 10 karakteres (21-30-ig), 5 mm széles, fehér

NSYTRAB530

Nettó listaár: 388,00 HUF

## Fő jellemzők

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Termék Neve                                | Linergy TR         |
| Termékcsalád                               | Linergy            |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa               | Jelzőszalag        |
| Készülék Rövid Neve                        | TRA                |
| Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória | Jelölési tartozék  |
| Termék Kompatibilitása                     | Sorkapocs          |
| Háttér Színe                               | Fehér              |
| Jelölés                                    | 21...30            |
| Méret                                      | 5 mm               |
| Mennyiség Készletenként                    | 10 darabos készlet |

## Kiegészítő jellemzők

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Megjelölés Típusa | Numerikus                   |
| Jelzések Színe    | Fekete                      |
| Anyag             | Poliamid 6, 30% üvegszállal |
| Nettó Súly        | 1,35 g                      |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 1,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 14,000 cm |
| 1.Csomag Hossza                      | 14,000 cm |
| 1. Csomag Súlya                      | 0,900 g   |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 10        |
| 2.Csomag Magassága                   | 1,000 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 14,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 14,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 14,000 g  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S03       |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Egységek Száma 3. Csomagban | 2400      |
| 3.Csomag Magassága          | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége        | 30,000 cm |
| 3. Csomag Hossza            | 40,000 cm |
| 3. Csomag Súlya             | 3,808 kg  |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentos Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| Eu RoHS Irányelv    | Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>      |
| Kínai RoHS Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Körkörösségi Profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                 |