

# Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA PK (Pratika) Lengővilla,  
3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP44,  
csavaros

PKE16M435

Nettó listaár: 2 636,00 HUF

## Fő jellemzők

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                 | Mureva Styl        |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Vonalkapcsoló dugó |
| Készülék Rövid Neve          | Mureva plug        |
| Aljzat, Foglalat Kategória   | Kisfeszültség      |
| Pólusok Megnevezése          | 3P + N + F         |
| Hálózat Típusa               | AC                 |
| Aljzat Szabványa             | Ipari              |

## Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája               | Közvetlen                               |
| [In] Névleges Áram                                     | 16 A                                    |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség                         | 380...415 V                             |
| Hálózati Frekvencia                                    | 50/60 Hz                                |
| Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet | 6 h                                     |
| Aljzat, Foglalat Anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer      |
| Érintkezők Anyaga                                      | A csatlakozónyílás: sárgaréz            |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok                        | Rögzített csavarok, teljesen meglazulva |
| Kábel Keresztmetszete                                  | 1...4 mm²                               |
| Kábel Külső Átmérője                                   | 8...15 mm                               |
| Kábelbemenet                                           | Vezetősín<br>Kábelcsatorna              |
| Menet Típusa                                           | Pg 21                                   |
| Nettó Súly                                             | 0,19 kg                                 |
| Magasság                                               | 142 mm                                  |
| Szélesség                                              | 74 mm                                   |
| Mélység                                                | 74 mm                                   |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                       |
| Feszültség Színe                                       | Vörös                                   |

## Környezet

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Szabványok | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2 |
|------------|----------------------------|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ip Védettség Fok                                 | IP44 megfelel MSZ EN 60529                |
| Ik Védettség Fok                                 | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási Képesség                          | 850 °C megfelel IEC 60695-2-11            |
| Relatív Páratartalom                             | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| Működési Magasság                                | 2000 m                                    |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 6,500 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 6,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 15,500 cm |
| 1. Csomag Súlya                         | 191,600 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10        |
| 2.Csomag Magassága                      | 12,500 cm |
| 2. Csomag Szélessége                    | 27,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 27,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 2,055 kg  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 30        |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 30,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                        | 40,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 6,626 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                               |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |