

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP44, csavaros

PKE32M445

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                 | PratiKa            |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Vonalkapcsoló dugó |
| Készülék Rövid Neve          | PratiKa csavar     |
| Aljzat, Foglalat Kategória   | Kisfeszültség      |
| Pólusok Megnevezése          | 3P + N + F         |
| Hálózat Típusa               | AC                 |
| Aljzat Szabványa             | Ipari              |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája               | Közvetlen                               |
| [In] Névleges Áram                                     | 32 A                                    |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség                         | 480...500 V                             |
| Hálózati Frekvencia                                    | 50/60 Hz                                |
| Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet | 7 h                                     |
| Aljzat, Foglalat Anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer      |
| Érintkezők Anyaga                                      | A csatlakozónyílás: sárgaréz            |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok                        | Rögzített csavarok, teljesen meglazulva |
| Kábel Keresztmetszete                                  | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                |
| Kábel Külső Átmérője                                   | 11,5...21 mm                            |
| Kábelbemenet                                           | Kábelcsatorna Vezetősín                 |
| Menet Típusa                                           | Pg 21                                   |
| Nettó Súly                                             | 0,25 kg                                 |
| Magasság                                               | 160 mm                                  |
| Szélesség                                              | 86 mm                                   |
| Mélység                                                | 86 mm                                   |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                       |
| Feszültség Színe                                       | Fekete                                  |

### Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Szabványok                                       | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2                |
| Ip Védettségi Fok                                | IP44 megfelel MSZ EN 60529                |
| Ik Védettségi Fok                                | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási Képesség                          | 850 °C megfelel IEC 60695-2-11            |
| Relatív Páratartalom                             | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| Működési Magasság                                | 2000 m                                    |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Csomagolási egység

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1       |
| 1. Csomag Magassága                    | 8,6 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                   | 16,0 cm |
| 1.Csomag Hossza                        | 8,6 cm  |
| 1. Csomag Súlya                        | 456,0 g |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelel a mentességeknek                                                                                                               |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Körkörösségi Profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |