



Price : 4 649,00 HUF



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|----------------|
| Termékcsalád | PratiKa |
| Termék vagy komponens típusa | Plug-in bázis |
| Készülék rövid megnevezése | PratiKa csavar |
| Aljzat, foglalat kategória | Kisfeszültség |
| Pólusok megnevezése | 2P + F |
| Hálózat típusa | AC/DC |
| Csatlakozó szabványa | Ipari |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|--|
| Szerelési mód | Fali szerelvény |
| Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája | Hajlított |
| [In] névleges áramerősség | 32 A |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 100...133 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 4 h |
| Aljzat, foglalat anyaga | Burkolat: önkioltó műszaki polimer |
| Érintkezők anyaga | Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz Csavarok: rozsdamentes acél |
| Csatlakozások pontjai | Rögzített rugós szorítók |
| Kábelkeresztmetszet | 2,5...10 mm ² |
| Kábel külső átmérője | 21,5 mm |
| Menet típusa | M25 |
| Súly | 0,26 kg |
| Alapméretek | 151 x 90 mm |
| Magasság | 151 mm |

| | |
|------------------|-------------------|
| Szélesség | 90 mm |
| Szín | Szürke (RAL 7035) |
| Feszültség színe | Sárga |

Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | IEC 60309-2 IEC 60309-2 |
| IP védettségi szint | IP44 megfelel IEC 60529 |
| IK védettségi szint | IK09 megfelel EN 62262 |
| Tűzellenállási képesség | 850 °C megfelel IEC 60695-2-10 |
| Relatív páratartalom | 50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C (86400 s) |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|---------|
| Csomagolási egység típusa 1. | PCE |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag súlya | 210 g |
| 1. csomag magassága | 8,9 cm |
| 1. csomag szélessége | 9 cm |
| 1. csomag hosszúsága | 15,1 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi közzététel | A termék környezeti profilja |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|