

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Panelre szerelhető
döntött aljzat, 2P+F, 9h, 16A,
415V, IP44, csavaros

PKF16F433

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	2P + E
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Panelra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áram	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	380...415 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	9 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel Keresztmetszete	1...4 mm ²
Nettó Súly	0,136 kg
Alapméretek	65 x 85 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	65 mm
Mélység	103 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Vörös

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
Ip Védettségi Fok	IP44 megfelel MSZ EN 60529

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettség Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,0 cm
1. Csomag Szélessége	8,0 cm
1.Csomag Hossza	7,0 cm
1. Csomag Súlya	121,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	12,0 cm
2. Csomag Szélessége	27,0 cm
2. Csomag Hossza	27,0 cm
2. Csomag Súlya	1,378 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	30
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	4,621 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre