

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat, 3P+F, 6h, 16A, 415V, IP44, csavaros

PKF16W434

Nettó listaár: 4 616,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	Mureva socket
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Falra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áram	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	380...415 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	6 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkírtó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel Keresztmetszete	1...4 mm²
Kábel Külső Átmérője	21 mm
Menet Típusa	M25
Nettó Súly	0,21 kg
Magasság	131 mm
Szélesség	75 mm
Mélység	104 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Vörös

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
Ip Védettségi Fok	IP44 megfelel MSZ EN 60529

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettség Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	750 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,500 cm
1. Csomag Szélessége	10,500 cm
1.Csomag Hossza	13,000 cm
1. Csomag Súlya	180,800 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	17,500 cm
2. Csomag Szélessége	26,000 cm
2. Csomag Hossza	27,000 cm
2. Csomag Súlya	1,609 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	16
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	3,638 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre