


# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PRATIKA Lengővilla, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, gyorscsatlakozás

PKX16M713

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Kifutó termék

### Fő jellemzők

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                 | PratiKa            |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Vonalkapcsoló dugó |
| Készülék Rövid Neve          | PratiKa csavar     |
| Aljzat, Foglalat Kategória   | Kisfeszültség      |
| Pólusok Megnevezése          | 2P + E             |
| Hálózat Típusa               | AC                 |
| Aljzat Szabványa             | Ipari              |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája               | Közvetlen                          |
| [In] Névleges Áramerősség                              | 16 A                               |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség                         | 100...133 V                        |
| Hálózati Frekvencia                                    | 50/60 Hz                           |
| Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet | 4 h                                |
| Aljzat, Foglalat Anyaga                                | Burkolat: önkíoltó műszaki polimer |
| Érintkezők Anyaga                                      | A csatlakozónyílás: sárgaréz       |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok                        | Gyorscsatlakozó-aljzat             |
| Kábel Keresztmetszete                                  | 1...2,5 mm²                        |
| Kábel Külső Átmérője                                   | 8...15 mm                          |
| Kábelbemenet                                           | Kábelcsatorna Vezetősín            |
| Menet Típusa                                           | Pg 16                              |
| Nettó Súly                                             | 0,167 kg                           |
| Magasság                                               | 129 mm                             |
| Szélesség                                              | 73 mm                              |
| Mélység                                                | 73 mm                              |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                  |
| Feszültség Színe                                       | Sárga                              |

### Környezet

Nettó ár

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Szabványok                                       | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2                |
| Ip Védettségi Fok                                | IP671 megfelel MSZ EN 60529               |
| Ik Védettségi Fok                                | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási Képesség                          | 850 °C megfelel IEC 60695-2-11            |
| Relatív Páratartalom                             | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| Működési Magasság                                | 2000 m                                    |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Csomagolási egység

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1        |
| 1. Csomag Magassága                     | 10,0 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 9,0 cm   |
| 1.Csomag Hossza                         | 7,0 cm   |
| 1. Csomag Súlya                         | 120,0 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1      |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10       |
| 2.Csomag Magassága                      | 12,0 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 27,0 cm  |
| 2. Csomag Hossza                        | 26,3 cm  |
| 2. Csomag Súlya                         | 1,67 kg  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03      |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 30       |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,0 cm  |
| 3. Csomag Szélessége                    | 30,0 cm  |
| 3. Csomag Hossza                        | 40,0 cm  |
| 3. Csomag Súlya                         | 5,497 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil  | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |